

**HDC XX6A01 FOXXXXX-0050****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2003850050</a>
Typ	HDC XX6A01 FOXXXXX-0050
GTIN (EAN)	4050118521948
Ilość	1 Szt.

## HDC XX6A01 FOXXXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto	0,001 g
------------	---------

## Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 90 °C
-----------------------	------------------

## Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	0,5 m
Ekranowane	Tak
Halogenki	Nie
Kodowanie kolorami	biały / pomarańczowy, pomarańczowy, biały / zielony, zielony, biały / brązowy, brązowy, biały / niebieski, niebieski
Materiał płaszczu	Radox EM 104
izolacja	spieniony
kolor płaszczu	niebieski
Średnica zewnętrzna	Średnica8,1 mm
	Znaki±
	Tolerancja0,5
Średnica zewnętrzna	8.1 mm ± 0.5

## Dane ogólne

Cykle wpinania	\u2265 100	Długość kabla	0,5 m
Kategoria	Cat. 6A	Liczba biegunów	8
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Prąd znamionowy	0,5 A
Stopień zanieczyszczenia	2	Szybkość przesyłania danych	10 Gbps, 10 Gb/s
Typ	złącze żeńskie	Wersja przeciwna	otwarte
Wersja strony modułu	Żeńskie	Wytrzymałość izolacji	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
kodowanie	Kodowanie X	napięcie znamionowe	50 V

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

**HDC XX6A01 FOXXXXX-0050****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)