

**CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Bezhalogenowy kanał kablowy, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Nr zam.	<a href="#">2589770000</a>
Typ	CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY
GTIN (EAN)	4050118600377
Ilość	24 m

## CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Wysokość	50 mm	Wysokość (cale)	1,969 inch
Szerokość	50 mm	Szerokość (cale)	1,969 inch
Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	300 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-25...105 °C
-------------------------------	--------------

## Informacje ogólne

Barwny	Jasnoszary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Normy	Zgodnie z DIN EN 50085	Objęte zakresem dostawy	Kanał kablowy, Pokrywa
Odporny na wyladowania petzające	Tak	Odstępy nacięć	7,5 mm
Pokrywa	Tak	Przekrój użyteczny	2 090 mm <sup>2</sup>
Szerokość nacięcia	5 mm	Wersja panela bocznego	rowkowany
Zakres temperatury stosowania	-25...105 °C	rodzaj montażu	przykręcany, klejony, nitowane
tworzywo	PC-ABS		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E500004

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



**CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Płaskie**

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	CD-RET 60	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2554030000</a>	Łącznik kanału kablowego
GTIN (EAN)	4050118564167	
Ilość	500 Szt.	

**Ramię boczne**

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	CD-RETA	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2554080000</a>	Ramię łącznika kanału kablowego
GTIN (EAN)	4050118564204	
Ilość	100 Szt.	

## CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Oznaczenie



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-LBH	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562850000</a>	Uchwyt szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Ilość	150 Szt.	
Typ	CD-LB	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562680000</a>	Szyna znaczników kanału kablowego, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Ilość	150 Szt.	
Typ	CD-LBK	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2554120000</a>	Zestaw szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Ilość	20 Szt.	

## Nit i pokrywa

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EXRV 4.5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562700000</a>	Nit, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Ilość	1 000 Szt.	
Typ	EXRV-T 4.5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562720000</a>	Nitownica
GTIN (EAN)	4050118571578	
Ilość	4 Szt.	
Typ	EXRV 6.5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562690000</a>	Nit, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Ilość	1 000 Szt.	

**CD-HF 50X50 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria**

Typ	EXRV-T 6.5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2562710000</a>	Nitownica
GTIN (EAN)	4050118571615	
Ilość	4 Szt.	

**Jasnoszary**

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	CD-LID 50 LTGY	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2589200000</a>	Pokrywa kanału kablowego, 50 mm
GTIN (EAN)	4050118602616	
Ilość	2 m	