

## CABTITE BP 21MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.



Similar to illustration  
Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzy-  
stanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

## Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 30 mm, Szerokość: 21 mm, Głębokość: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Nr zam.	<a href="#">2652450000</a>
Typ	CABTITE BP 21MM PA
GTIN (EAN)	4050118662559
Ilość	50 Szt.

**CABTITE BP 21MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1,181 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1,181 inch
Szerokość	21 mm	Szerokość (cale)	0,827 inch
Długość	30 mm	Długość (cale)	1,181 inch
Średnica	21 mm	Masa netto	2,1 g

**Temperatury**

Temperatura eksploatacyjna	-60 °C... 100 °C
----------------------------	------------------

**Informacje ogólne**

Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Stopień ochrony	IP66	tworzywo	Poliamid
średnica kabla zewnętrzna, maks.	21 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	21 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>