

S-1L-106/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

1-biegunowe szyny rozdziału fazy w wersji męskiej są wykorzystywane do rozdzielania potencjału do innych komponentów w szafie sterowniczej, takich jak wyłączniki, wyłączniki prądu resztkowego i inne urządzenia instalacyjne.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Złącze krosujące (terminal), Liczba biegunów: 6, Raster w mm (P): 17.80, 80 A, szary |
| Nr zam. | 2657940000 |
| Typ | S-1L-106/16 |
| GTIN (EAN) | 4050118672589 |
| Ilość | 20 Szt. |

S-1L-106/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość | 16,8 mm | Głębokość (cale) | 0,661 inch |
| Wysokość | 15,5 mm | Wysokość (cale) | 0,61 inch |
| Szerokość | 108 mm | Szerokość (cale) | 4,252 inch |
| Masa netto | 11 g | | |

Informacje ogólne

| | |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 6 |
|-----------------|---|

dane tworzywa

| | |
|--------|-------|
| Barwny | szary |
|--------|-------|

dane znamionowe

| | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|------|
| Przekrój pomiarowy | 16 mm ² | Prąd znamionowy | 80 A |
|--------------------|--------------------|-----------------|------|

wymiary

| | |
|-----------------|---------|
| Raster w mm (P) | 17,8 mm |
|-----------------|---------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Dopuszczenia

| | |
|--------------|--|
| Dopuszczenia | |
|--------------|--|



| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|--|--|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | CE Declaration of Conformity |
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

S-1L-106/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26



D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek



S-1L-106/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zaślepki i osłony



Zaślepki i pokrywy zapewniają wymagane odległości izolacyjne w systemie, nawet po skróceniu długości szyn zbiorczych lub w przypadku styków swobodnych oraz gwarantują bezpieczeństwo palców zgodnie z normą DIN EN 50274.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | PROTECTION COVER G+S /5 | Wersja |
| Nr zam. | 2659040000 | Pokrywa złącza, żółty |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | END CAP G+S 1L/10-16 | Wersja |
| Nr zam. | 2658970000 | Pokrywa złącza, szary |
| GTIN (EAN) | 4050118671551 | |
| Ilość | 10 Szt. | |

Zaciski wejściowe



Nasze moduły doprowadzające zasilanie ułatwiają obsługę podczas zasilania systemu. Na przykład, promień gięcia przewodu można zmniejszyć, korzystając z modułu doprowadzenia zasilania z bocznym wejściem.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FIT 25 GN | Wersja |
| Nr zam. | 2659050000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | FIT 25 SN | Wersja |
| Nr zam. | 2659060000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | FIT 50 SN | Wersja |
| Nr zam. | 2659080000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| Ilość | 3 Szt. | |
| Typ | FIT 50 SN/F | Wersja |
| Nr zam. | 2659100000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| Ilość | 3 Szt. | |

S-1L-106/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FIT 50 GN | Wersja |
| Nr zam. | 2659070000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| Ilość | 3 Szt. | |
| Typ | FIT 50 GN/F | Wersja |
| Nr zam. | 2659090000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| Ilość | 3 Szt. | |