

SM 27/12.5 MM GR VPE100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zapobieganie nieprawidłowej obsłudze: SM**

Oznaczniki urządzeń MultiMark mogą być stosowane wraz z materiałami oznacznikowymi od różnych producentów. Niezależnie od sposobu użycia, zawsze gwarantują wyraźne oznaczenie wszystkich podzespołów, takich jak urządzenia sterujące i sygnalizacyjne różnych marek.

Korzyści wynikające z zastosowania MultiMark

- "Różne materiały spełniające różne wymagania"
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Wykonanie | SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 12.5 x 27 mm, szary |
| Nr zam. | 2496860000 |
| Typ | SM 27/12.5 MM GR VPE100 |
| GTIN (EAN) | 4050118508369 |
| Ilość | 100 Szt. |
| Kompatybilna drukarka | 2599430000 2599440000 |

SM 27/12.5 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość | 0,1 mm | Głębokość (cale) | 0,004 inch |
| Wysokość | 12,5 mm | Wysokość (cale) | 0,492 inch |
| Szerokość | 27 mm | Szerokość (cale) | 1,063 inch |
| Masa netto | 0,012 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...120 °C |
|-------------------------------|--------------|

Dane ogólne

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Aprobata zgodnie z UL 969 | Tak | Barwny | szary |
| Halogenki | Nie | Ilość na rolkę | 100 |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Klej | Klej akrylanowy |
| Szerokość | 27 mm | Wykonanie | bezhalogenowy, samoprzylepny |
| Zakres temperatury stosowania | -40...120 °C | tworzywo | poliester |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |

Znaczniki urządzeń

| | |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|----------|------------------------------------------|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|------------------------------------------|

SM 27/12.5 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



SM 27/12.5 MM GR VPE100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****THM MMP**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 115 |
| Nr zam. | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Ilość | 1 Szt. |

THM MULTIMARK PLUS

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | MM PLUS ROLLER 110 |
| Nr zam. | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Ilość | 1 Szt. |

SM 27/12.5 MM GR VPE100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Wykonanie |
| Nr zam. | 2005080000 | Taśma kolorowa |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Ilość | 1 Szt. | |