

HDC MBUS8 M AWG26-24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Styk zaciskany
Nr zam.	2565940000
Typ	HDC MBUS8 M AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575491
Ilość	100 Szt.

HDC MBUS8 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	0,001 g
------------	---------

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 90 °C
-----------------------	------------------

Informacje ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	4 mm
Materiał styku	stop miedzi	Powierzchnia	złoto
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,25 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,14 mm ²
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Typ	złącze męskie
Typoszereg	ModuPlug	tworzywo	stop miedzi

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Powierzchnia styku	pozlacany
Prąd znamionowy	0,5 A	Szybkość przesyłania danych	10 Gbps
Typ	złącze męskie		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable
Katalogi	Catalogues in PDF-format

HDC MBUS8 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



HDC MBUS8 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia

**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Wykonanie
Nr zam.	2592650000	Narzędzie do zaciskania terminali
GTIN (EAN)	4050118603774	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Wykonanie
Nr zam.	2592680000	Lokator narzędzia zaciskowego
GTIN (EAN)	4050118603781	
Ilość	1 Szt.	