

**KCMA-8-1000-5A-10VA1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Przekładniki prądowe umożliwiające modernizację

Funkcje:

- szczególnie nadaje się do użytku w trudno dostępnych miejscach
- brak konieczności rozcinania przewodów pierwotnych
- Rozwijanie przekładnika prądowego bez użycia dodatkowych narzędzi

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Prąd pierwotny: 1000 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 10 VA, klasa dokładności: 1, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Nr zam.	<a href="#">2728130000</a>
Typ	KCMA-8-1000-5A-10VA1
GTIN (EAN)	4050118810554
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

Data sporządzenia 6 czerwca 2024 08:54:04 CEST

Aktualizacja katalogu 01.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## KCMA-8-1000-5A-10VA1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	58 mm	Głębokość (cale)	2,283 inch
Wysokość	198 mm	Wysokość (cale)	7,795 inch
Szerokość	155 mm	Szerokość (cale)	6,102 inch
Masa netto	1 561 g		

## Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	10 VA	Prąd pierwotny	1 000 A
Prąd wtórny	0...5 A	klasa dokładności	1

## Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	80 mm
Szyna	80 x 120 mm	Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

## Właściwości techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{\text{ciepły}}$	$1,2 \times I_{\text{znam.}}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E	Stopień ochrony	IP20

## Koordynacja izolacji

klasa dokładności	1	standard	EN 60044/1
-------------------	---	----------	------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA-8-1000-5A-10VA1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

