

SDIK SLIM PZ1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 1 mm, 80 mm, Grubość końcówki (A): 1 |
| Nr zam. | 2749670000 |
| Typ | SDIK SLIM PZ1 X 80 |
| GTIN (EAN) | 4050118896411 |
| Ilość | 1 Szt. |

SDIK SLIM PZ1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

| | | | |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość | 185 mm | Szerokość (cale) | 7,283 inch |
| Masa netto | 50 g | | |

Dane techniczne

| | | | |
|---------------|---|-----------|--------|
| Opis artykułu | izolowany wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym, Typ Pozidriv, rozm. 1, SlimLine | Wykonanie | proste |
|---------------|---|-----------|--------|

Narzędzia do skręcania

| | | | |
|---------------------------------|-------|---------|--------------------|
| Długość końcówki | 80 mm | Kształt | Pozidrive, okrągły |
| Szerokość końcówki (B) | 1 mm | rozmiar | 1 |
| rozmiar końcówki rowek krzyżowy | 1 | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000144 | ETIM 7.0 | EC000144 |
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 13.0 | 21-04-04-06 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|