

**KCMA-28-300-1A-1.5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zdjęcie produktu, Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Przekładniki prądowe umożliwiające modernizację

Funkcje:

- szczególnie nadaje się do użytku w trudno dostępnych miejscach
- brak konieczności rozcinania przewodów pierwotnych
- Rozwijanie przekładnika prądowego bez użycia dodatkowych narzędzi

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Prąd pierwotny: 300 A, Prąd wtórny maks.: 1 A, Obciążenie wtórne: 1.5 VA, klasa dokładności: 1, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Nr zam.	<a href="#">2753080000</a>
Typ	KCMA-28-300-1A-1.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896770
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

## KCMA-28-300-1A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	59 mm	Głębokość (cale)	2,323 inch
Wysokość	79,5 mm	Wysokość (cale)	3,13 inch
Szerokość	49 mm	Szerokość (cale)	1,929 inch
Masa netto	316 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
----------------------------	---------------

## Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	1,5 VA	Prąd pierwotny	300 A
Prąd wtórny	0...1 A	klasa dokładności	1

## Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	27 mm
Miejsce instalacji	Do zastosowania we-wnętrz pomieszczeń		

## Właściwości techniczne

Częstotliwość znamionowa	50 Hz	Długość kabla	2,5 m
Stopień ochrony	IP20		

## Koordynacja izolacji

klasa dokładności	1
-------------------	---

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**KCMA-28-300-1A-1.5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

