

## CD 75X125 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |   |
|------------|---|
| Wykonanie  | Kanał kablowy, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">2590160000</a>                                |
| Typ        | CD 75X125 5/7.5 GY  |
| GTIN (EAN) | 4050118600605   |
| Ilość      | 12 m  |

## CD 75X125 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Wysokość   | 75 mm    | Wysokość (cale)  | 2,953 inch |
| Szerokość  | 125 mm   | Szerokość (cale) | 4,921 inch |
| Długość    | 2 000 mm | Długość (cale)   | 78,74 inch |
| Masa netto | 1 158 g  |                  |            |

## Temperatury

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Zakres temperatury stosowania | -5...60 °C |
|-------------------------------|------------|

## Informacje ogólne

|                                  |                        |                          |                                |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Barwny                           | szary                  | Elastyczny kanał kablowy | Nie                            |
| Halogenki                        | Tak                    | Klasa palności wg UL 94  | V-0                            |
| Normy                            | Zgodnie z DIN EN 50085 | Objęte zakresem dostawy  | Kanał kablowy, Pokrywa         |
| Odporny na wyladowania petzające | Tak                    | Odstępy nacięć           | 7,5 mm                         |
| Pokrywa                          | Tak                    | Przekrój użyteczny       | 7 115 mm <sup>2</sup>          |
| Szerokość nacięcia               | 5 mm                   | Wersja panela bocznego   | rowkowany                      |
| Zakres temperatury stosowania    | -5...60 °C             | rodzaj montażu           | przykręcany, klejony, nitowane |
| tworzywo                         | Bez PCW/ołowiu         |                          |                                |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |             |             |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ROHS                  | Zgodny     |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (UR)   | E500004    |

## Pobieranie

|          |  |
|----------|--|
| Katalogi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

**CD 75X125 5/7.5 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



**CD 75X125 5/7.5 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****DIN**

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | CD-LID 125 GY              | Wykonanie                        |
| Nr zam.    | <a href="#">2589970000</a> | Pokrywa kanału kablowego, 125 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600797              |                                  |
| Ilość      | 2 m                        |                                  |

**Nit i pokrywa**

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ        | EXRV-T 4.5                 | Wykonanie      |
| Nr zam.    | <a href="#">2562720000</a> | Nitownica      |
| GTIN (EAN) | 4050118571578              |                |
| Ilość      | 4 Szt.                     |                |
| Typ        | EXRV 4.5                   | Wykonanie      |
| Nr zam.    | <a href="#">2562700000</a> | Nit, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622              |                |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                |
| Typ        | EXRV 6.5                   | Wykonanie      |
| Nr zam.    | <a href="#">2562690000</a> | Nit, 32 mm x   |
| GTIN (EAN) | 4050118571639              |                |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                |
| Typ        | EXRV-T 6.5                 | Wykonanie      |
| Nr zam.    | <a href="#">2562710000</a> | Nitownica      |
| GTIN (EAN) | 4050118571615              |                |
| Ilość      | 4 Szt.                     |                |

## CD 75X125 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ramię boczne

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | CD-RETA                    | Wykonanie                       |
| Nr zam.    | <a href="#">2554080000</a> | Ramię łącznika kanału kablowego |
| GTIN (EAN) | 4050118564204              |                                 |
| Ilość      | 100 Szt.                   |                                 |

## Oznaczenie

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | CD-LBK                     | Wykonanie   |
| Nr zam.    | <a href="#">2554120000</a> | Zestaw szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242              |   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |   |

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | CD-LBH                     | Wykonanie   |
| Nr zam.    | <a href="#">2562850000</a> | Uchwyt szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691              |   |
| Ilość      | 150 Szt.                   |   |

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | CD-LB                      | Wykonanie                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">2562680000</a> | Szyna znaczników kanału kablowego, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646              |  |
| Ilość      | 150 Szt.                   |  |

## CD 75X125 5/7.5 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Płaskie

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | CD-RET 125                 | Wykonanie                |
| Nr zam.    | <a href="#">2554070000</a> | Łącznik kanału kablowego |
| GTIN (EAN) | 4050118564198              |                          |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                          |