

KCMA 5-400-5A-1VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Przekładniki prądowe umożliwiające modernizację

Funkcje:

- szczególnie nadaje się do użytku w trudno dostępnych miejscach
- brak konieczności rozcinania przewodów pierwotnych
- Rozwijanie przekładnika prądowego bez użycia dodatkowych narzędzi

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Prąd pierwotny: 400 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 1 VA, klasa dokładności: 0,5, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Nr zam.	2753370000
Typ	KCMA 5-400-5A-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896237
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

Data sporządzenia 6 czerwca 2024 18:44:36 CEST

Aktualizacja katalogu 01.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KCMA 5-400-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	58 mm	Głębokość (cale)	2,283 inch
Wysokość	158 mm	Wysokość (cale)	6,22 inch
Szerokość	125 mm	Szerokość (cale)	4,921 inch
Masa netto	1 103 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...40 °C
----------------------------	---------------

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	1 VA	Prąd pierwotny	400 A
Prąd wtórny	0...5 A	klasa dokładności	0,5

Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	55 mm
Szyna	50 x 80 mm	Miejsce instalacji	Do zastosowania we-wnętrz pomieszczeń

Właściwości techniczne

Częstotliwość znamionowa	50 Hz	Długość kabla	0,5 m
Stopień ochrony	IP20		

Koordynacja izolacji

klasa dokładności	0,5	standard	IEC 61869-2: 2012
-------------------	-----	----------	-------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Katalogi	Catalogues in PDF-format

KCMA 5-400-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

