

CD 60X25 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dobrze skonstruowane i zabezpieczone okablowanie stanowi podstawę prawidłowej instalacji, konserwacji i bezpiecznej eksploatacji. Te wymagania obowiązują w szczególności w odniesieniu do obszarów zagrożonych wybuchem. Zgodnie z normą DIN EN 60079-14, te kanały kablowe są przystosowane do prowadzenia kabli obwodów iskrobezpiecznych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | 60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Nr zam. | 2662600000 |
| Typ | CD 60X25 4/6 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118685169 |
| Ilość | 40 m |

CD 60X25 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------|
| Wysokość | 60 mm | Wysokość (cale) | 2,362 inch |
| Szerokość | 25 mm | Szerokość (cale) | 0,984 inch |
| Długość | 2 000 mm | Długość (cale) | 78,74 inch |
| Masa netto | 355 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|------------|
| Zakres temperatury stosowania | -5...60 °C |
|-------------------------------|------------|

Informacje ogólne

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Barwny | niebieski | Halogenki | Tak |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Normy | Zgodnie z DIN EN 50085 |
| Objęte zakresem dostawy | Kanał kablowy, Pokrywa | Odstępy nacięć | 6 mm |
| Pokrywa | Tak | Szerokość nacięcia | 4 mm |
| Wersja panela bocznego | rowkowany | Zakres temperatury stosowania | -5...60 °C |
| tworzywo | Bez PCW/ołowiu | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

CD 60X25 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nit i pokrywa

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | EXRV-T 6.5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562710000 | Nitownica |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| Ilość | 4 Szt. | |
| Typ | EXRV 4.5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562700000 | Nit, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| Ilość | 1 000 Szt. | |
| Typ | EXRV-T 4.5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562720000 | Nitownica |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| Ilość | 4 Szt. | |
| Typ | EXRV 6.5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562690000 | Nit, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| Ilość | 1 000 Szt. | |

Ramię boczne

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ | CD-RETA | Wykonanie |
| Nr zam. | 2554080000 | Ramię łącznika kanału kablowego |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

CD 60X25 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Oznaczenie**

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CD-LBH | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562850000 | Uchwyt szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| Ilość | 150 Szt. | |
| Typ | CD-LB | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562680000 | Szyna znaczników kanału kablowego, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| Ilość | 150 Szt. | |
| Typ | CD-LBK | Wykonanie |
| Nr zam. | 2554120000 | Zestaw szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| Ilość | 20 Szt. | |