

RC M P3 C SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Złącze AC:**

Te złącza okrągłe umożliwiają szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są one dostępne zarówno jako wtyki przyłączeniowe, jak i gniazda.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2992960000
Typ	RC M P3 C SP
GTIN (EAN)	4099986872035

RC M P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	0,022 g
------------	---------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...60 °C
----------------------------	----------------

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	3	Materiał styków	Mosiądz
Podstawowy materiał obudowy	PA 66	Powierzchnia styku	Mosiądz
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,25 mm ²
Przekrój przyłącza, maks.	4 mm ²	Przekrój przyłącza, min.	0,5 mm ²
Przyłącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	17,5 A
Rodzaj przyłącza	PUSH IN	Stopień ochrony	IP68
kodowanie	brak	napięcie znamionowe	500 V
Średnica kabla, maks.	13 mm	Średnica kabla, min.	7 mm

Dane ogólne

Liczba biegunów	3	Podstawowy materiał obudowy	PA 66
Rodzaj przyłącza	PUSH IN		

Dane techniczne

Długość odizolowania	6 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
Maks. długość zdejmowania izolacji	28 mm	Materiał styków	Mosiądz
Min. długość zdejmowania izolacji	25 mm	Powierzchnia styku	Mosiądz
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,25 mm ²
Przyłącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	17,5 A
Stopień ochrony	IP68	Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
kodowanie	brak	napięcie znamionowe	500 V
Średnica kabla, maks.	13 mm	Średnica kabla, min.	7 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

RC M P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Złącza AC



Złącze AC:

Te złącza okrągłe umożliwiają szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są one dostępne zarówno jako wtyki przyłączeniowe, jak i gniazda.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC F P3 M20 C SP
Nr zam.	2992990000
GTIN (EAN)	4099986872066
Ilość	

Złącza AC



Złącze AC:

Te złącza okrągłe umożliwiają szybkie tworzenie połączeń o wysokiej klasie ochrony. Są one dostępne zarówno jako wtyki przyłączeniowe, jak i gniazda.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC F P3 C SP
Nr zam.	2992970000
GTIN (EAN)	4099986872042
Ilość	