

KCMA-8-750-5A-2VA1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Przekładniki prądowe umożliwiające modernizację

Funkcje:

- szczególnie nadaje się do użytku w trudno dostępnych miejscach
- brak konieczności rozcinania przewodów pierwotnych
- Rozwijanie przekładnika prądowego bez użycia dodatkowych narzędzi

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Prąd pierwotny: 750 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 2 VA, klasa dokładności: 1, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Nr zam.	2728110000
Typ	KCMA-8-750-5A-2VA1
GTIN (EAN)	4050118810707
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

Data sporządzenia 6 czerwca 2024 12:56:55 CEST

Aktualizacja katalogu 01.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KCMA-8-750-5A-2VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	58 mm	Głębokość (cale)	2,283 inch
Wysokość	198 mm	Wysokość (cale)	7,795 inch
Szerokość	155 mm	Szerokość (cale)	6,102 inch
Masa netto	1 500 g		

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	2 VA	Prąd pierwotny	750 A
Prąd wtórny	0...5 A	klasa dokładności	1

Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	80 mm
Szyna	80 x 120 mm	Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

Właściwości techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{\text{ciepły}}$	1,2 x $I_{\text{znam.}}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E	Stopień ochrony	IP20

Koordinacja izolacji

klasa dokładności	1	standard	EN 60044/1
-------------------	---	----------	------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Katalogi	Catalogues in PDF-format

KCMA-8-750-5A-2VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

