

**KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Przekładniki prądowe umożliwiające modernizację

Funkcje:

- szczególnie nadaje się do użytku w trudno dostępnych miejscach
- brak konieczności rozcinania przewodów pierwotnych
- Rozwijanie przekładnika prądowego bez użycia dodatkowych narzędzi

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Prąd pierwotny: 600 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 2.5 VA, klasa dokładności: 0,5, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Nr zam.	<a href="#">2753410000</a>
Typ	KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896213
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

Data sporządzenia 6 czerwca 2024 12:02:33 CEST

Aktualizacja katalogu 01.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	58 mm	Głębokość (cale)	2,283 inch
Wysokość	198 mm	Wysokość (cale)	7,795 inch
Szerokość	155 mm	Szerokość (cale)	6,102 inch
Masa netto	1 246 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...40 °C
----------------------------	---------------

## Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	2,5 VA	Prąd pierwotny	600 A
Prąd wtórny	0...5 A	klasa dokładności	0,5

## Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	80 mm
Szyna	80 x 120 mm	Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

## Właściwości techniczne

Częstotliwość znamionowa	50 Hz	Długość kabla	0,5 m
Stopień ochrony	IP20		

## Koordynacja izolacji

klasa dokładności	0,5	standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
-------------------	-----	----------	--------------------------------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a> <a href="#">Device description – Instruction sheet english</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

