

RS PB-DP T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Trójnik IP20 PROFIBUS-DP**

Ten rozdzielacz do PROFIBUS-DP umożliwia użytkownikowi wygodne przyłącze w szafie rozdzielczej.

Daje się montować na szynach nośnych TS32/35 i łączy standardowe przewody PROFIBUS-DP. Oprócz łączenia umożliwia też przyłączenie przewodów promieniowych. Proszę pamiętać, że przewody promieniowe powinny być jak najkrótsze. Artykuł 8788580000 umożliwia przyłączenie urządzeń analitycznych i programujących za pośrednictwem 9-biegunowego gniazda Sub-D.

- Funkcje trójnika
- Dobry styk ekranu
- Dużo miejsca na przyłączenie przewodu magistralnego
- Montaż na szynie montażowej TS32/35

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Nr zam.	8800040000
Typ	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
Ilość	1 Szt.

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	65,8 g
------------	--------

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Stopień ochrony	IP20
Średnica kabla, maks.	8 mm	Średnica kabla, min.	4,5 mm

Dane ogólne

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Stopień ochrony	IP20
Zewnętrzna średnica przewodu	-	Średnica kabla, maks.	8 mm
Średnica kabla, min.	4,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dane projektowe	Zuken E3.S
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń

