

## CBX200 USB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



### Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	<a href="#">8978580000</a>
Typ	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
Ilość	1 Szt.

## CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto	160 g
------------	-------

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-10 °C...50 °C
Wilgotność	10...90 % (bez obroszenia)		

## Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508	Brak
-------------------------------	------

## Wejście

Prąd wejściowy	≤ 100 mA	Typ	USB 2.0 (USB wtyczka typ A)
napięcie wejściowe	1,6...5,6 V	rezystancja wejściowa	22 kΩ

## Wyjście

Napięcie wyjściowe, uwaga	3,3 V regulowane	Poziom interfejsu	1,8...5,6 V (automatycznie dostosowany)
Prąd impedancji obciążenia	≤ 300 Ω	Sygnał udostępnienia	9...15 V typ. 12 V / 4 mA
Typ	RS232 (4 bieg. wtyk jack 2,5 mm)		

## Informacje ogólne

Stopień ochrony	IP40
-----------------	------

## Koordynacja izolacji

Napięcie izolacji	2,5 kV (wejście / wyjście)
-------------------	----------------------------

## Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
------------------	----------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-21-92-90
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16
ECLASS 12.0	19-20-05-92	ECLASS 13.0	19-20-05-92

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751

## Ważna informacja

Informacje produktowe	CBX200 USB jest konwerterem interfejsów USB2.0/RS232 zapewniającym separację galwaniczną. Jest wyposażony w dodatkowe funkcje umożliwiające sterowanie urządzeniami RS232 oraz ich zasilanie. Konwerter CBX200 USB umożliwia konfigurowanie urządzeń z rodziny ACT20 oraz przetwornika sygnałów WAVE TTA.
-----------------------	---

## CBX200 USB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[Application notes – Declaration of Conformity](#)

Oprogramowanie

[WI-Manager, DTM-Library for online installation](#)

[Release notes for Weidmueller FDT-DTM Software version](#)

Dokumentacja użytkownika

[Device description – Instruction sheet](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

## CBX200 USB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania



### Przykład zastosowania

