


**THM ET 200SP-HA 18.8/50 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Etykiety THM ET S7 na rolce, bez kleju, do opisywania modułów SIMATEC ET 200S oraz S7 firmy Siemens. Oprogramowanie M-Print® PRO może służyć do wykonywania indywidualnych nadruków na etykietach THM ET S7 przy użyciu drukarki THM. Etykiety można łatwo rozdzielać. Drukarka THM MultiMark gwarantuje dużą trwałość druku

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	THM, Oznaczniki urządzeń, 18.8 x 50 mm, Siemens, turkusowy
Nr zam.	<a href="#">2799210000</a>
Typ	THM ET 200SP-HA 18.8/50 TU
GTIN (EAN)	4064675260967
Ilość	1 500 Szt.

## THM ET 200SP-HA 18.8/50 TU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Wysokość	18,8 mm	Wysokość (cale)	0,74 inch
Szerokość	50 mm	Szerokość (cale)	1,969 inch
Masa netto	0,077 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-50...100 °C
-------------------------------	--------------

## Dane ogólne

Aplikacja / producent	Siemens	
Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	
Barwny	turkusowy	
Halogenki	Nie	
Klasa palności wg UL 94	HB	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z etykietami = Oznaczniki urządzeń	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Szpula z etykietami
Nadrukowane znaki	bez	
Szerokość	50 mm	
Zakres temperatury stosowania	-50...100 °C	
tworzywo	polipropylen	
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C	

## Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**THM ET 200SP-HA 18.8/50 TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

