

**PVHYM-XXW+XX06M+15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kabel Y lub X służy do łączenia trzech lub czterech elementów systemu PV, takich jak przyłącze między obudowami PV, falownikami i skrzynkami ochronników przeciwprzepięciowych. Kable są dostępne w różnych wariantach przyłączy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Fotowoltaika, Kabel ze złączem Y, 1x MC4 Male, 1x WM4 C Female, 1x MC4 złącze żeńskie, 6mm <sup>2</sup> , 1000 V
Nr zam.	<a href="#">2814200000</a>
Typ	PVHYM-XXW+XX06M+15
GTIN (EAN)	4064675298885
Ilość	1 Szt.

## PVHYM-XXW+XX06M+15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 83,6 g

## Konfekcjonowanie wiązek kabli PV

Wersja z przewodem PV	Strona przewodu	lewy
	Liczba	1
	Długość kabla	160 mm
	Kolor przewodu	czarny
	Przekrój przewodu	6 mm <sup>2</sup>
	Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
	Wersja końca przewodu	złącza
	Wersja złącza	MC 4
	Typ zestyku wtykowego	męskie
	Strona przewodu	prawy
	Liczba	1
	Długość kabla	200 mm
	Kolor przewodu	czarny
	Przekrój przewodu	6 mm <sup>2</sup>
	Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
	Wersja końca przewodu	złącza
	Wersja złącza	WM4 C
	Typ zestyku wtykowego	żeńskie
	Strona przewodu	prawy
	Liczba	2
	Długość kabla	200 mm
	Kolor przewodu	czarny
	Przekrój przewodu	6 mm <sup>2</sup>
	Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
	Wersja końca przewodu	złącza
	Wersja złącza	MC 4
	Typ zestyku wtykowego	żeńskie
Znamionowe napięcie stałe	1 000 V	
przekrój przewodu	6 mm <sup>2</sup>	

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**PVHYM-XXW+XX06M+15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności[CE-Declaration\\_PV\\_Y-X\\_Cables](#)

Katalogi


[Catalogues in PDF-format](#)

## PVHYM-XXW+XX06M+15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



## PVHYM-XXW+XX06M+15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Rysunki

