

**FLECAFIX 11/24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Wkrętaki do mocowania i demontowania dławnic kablowych i akcesoria o rozwarości klucza 11-36.

- Możliwe skręcanie bądź demontowanie wielu rzędów dławnic
- Bez deformowania dławnic kablowych
- od SW 11 do SW 36
- Płynne ustawianie rozwarości klucza
- Funkcja grzechotki: nie trzeba zdejmować narzędzia z przykręcaniej śruby
- Prawdziwe narzędzie jednoręczne

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Narzędzie do dławnic kablowych
Nr zam.	<a href="#">9015900000</a>
Typ	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
Ilość	1 Szt.

## FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1,181 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch
Szerokość	190 mm	Szerokość (cale)	7,48 inch
Masa netto	173,45 g		

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do dławnic kablowych SW 11-24
---------------	---

## Narzędzia do skręcania

rozmiar	11 - 24 mm
---------	------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Manual</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## FLECAFIX 11/24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania

