

CTN 25 D4 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do nieizolowanych łączników**

toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| | |
| Wersja | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 10mm ² , 25mm ² , Zacisk z karbem |
| Nr zam. | 9017350000 |
| Typ | CTN 25 D4 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008190435752 |
| Ilość | 1 Szt. |

CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość | 250 mm | Szerokość (cale) | 9,842 inch |
| Masa netto | 717 g | | |

Dane techniczne

| | | | |
|---------------|--|-----------|---|
| Opis artykułu | narzędzie do zaciskania do złączy nieizolowanych 10-25 mm ² | Wykonanie | mechaniczny, bez wymie- nialnych wkładów |
|---------------|--|-----------|---|

Opis styku

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| obszar zacisku, maks. | 25 mm ² | obszar zacisku, min. | 10 mm ² |
| rodzaj styku | złącze bez izol. | Średnica przewodu, maks. AWG | AWG 4 |
| Średnica przewodu, min. AWG | AWG 8 | | |

dane narzędzia do zagniatania

| | |
|-------------------------|-----------------|
| rodzaj / profil zacisku | Zacisk z karbem |
|-------------------------|-----------------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy |

Pobieranie

| | |
|--------------------------|--|
| Dokumentacja użytkownika | Manual |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |

CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



CTN 25 D4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne

**Praski do nieizolowanych łączników**

toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ERTE ES CTN 25 D4 | Wersja |
| Nr zam. | 9050570000 | Narzędzie do zaciskania, Część zamienna |
| GTIN (EAN) | 4008190353704 | |
| Ilość | 1 Szt. | |