

CRIMPFIX R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania
Nr zam.	9028500000
Typ	CRIMPFIX R
GTIN (EAN)	4008190860073
Ilość	1 Szt.

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	330 mm	Głębokość (cale)	12,992 inch
Wysokość	430 mm	Wysokość (cale)	16,929 inch
Szerokość	390 mm	Szerokość (cale)	15,354 inch
Masa netto	23 957 g		

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Materiały zużywalne	łańcuchowo połączone końcówki tulejkowe	Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²	Przyłącze sprężonego powietrza	5-5,5 bara
czas taktowania	ok. 1 s	długość tulejek kablowych	14 mm
długość zaciskanej końcówki	8 mm	napęd	Elektropneumatyczne
obszar pozbawiany izolacji	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/60 Hz / 25 VA

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WTE CF L/LS V2/V3	Wersja
Nr zam.	1424470000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118240276	
Ilość	1 Szt.	
Typ	CRIMPFIX MAGAZIN	Wersja
Nr zam.	2443370000	Akcesoria, Obejma
GTIN (EAN)	4050118457308	
Ilość	1 Szt.	
Typ	EXZ-SET CF L/LS V3	Wersja
Nr zam.	1484880000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118293883	
Ilość	1 Szt.	
Typ	HUELSENTRENNMESSER	Wersja
Nr zam.	1298740000	Akcesoria, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118097108	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SCHRSA CF L/LS V1	Wersja
Nr zam.	1454740000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118260670	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Wersja
Nr zam.	1283530000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118073676	
Ilość	1 Szt.	
Typ	FESA CF L/LS V1	Wersja
Nr zam.	1454780000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118260809	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AIMESA CF U/LS TIN	Wersja
Nr zam.	1132150000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248920082	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SCHRSA CF L/LS V2	Wersja
Nr zam.	1454750000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118260588	
Ilość	1 Szt.	
Typ	FESA CF L/LS V2	Wersja
Nr zam.	1454790000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118260779	
Ilość	1 Szt.	

Data sporządzenia 4 czerwca 2024 11:21:52 CEST

Aktualizacja katalogu 01.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	FESA TPE CF UNI	Wersja
Nr zam.	1454800000	Automaty, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118260687	
Ilość	1 Szt.	