

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 6 Roto L, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.14, kod koloru: Weidmüller
Nr zam.	9028680000
Typ	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L
GTIN (EAN)	4032248224746
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 23 maja 2024 16:22:13 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10,276 inch
Wysokość	56 mm	Wysokość (cale)	2,205 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13,307 inch
Masa netto	1 735 g		

Asortyment

Liczba AEH	3 100 pcs.	Narzędzie do zaciskania	PZ 6 Roto L
kod koloru	Weidmüller	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX
obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0,14 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 W	Wykonanie		opakowanie	
Nr zam.	0462900000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały		luzem	
GTIN (EAN)	4008190033248				
Ilość	500 Szt.				

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14 GE	Wykonanie		opakowanie	
Nr zam.	0463000000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty		luzem	
GTIN (EAN)	4008190024697				
Ilość	500 Szt.				

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20 SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0533500000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190183905		
Ilość	100 Szt.		

Narzędzia



- Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją
- Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych
- Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniovym
- Długość zdejmowania płaszcza można ustawić za pomocą blokady końca długości
- Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji
- Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów
- Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji
- Dwuetapowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania
- Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia
- Duża trwałość
- Zoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX	Wykonanie
Nr zam.	9005000000	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
GTIN (EAN)	4008190072506	
Ilość	1 Szt.	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****pakowane luzem w torebkach polietylenowych**

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0690700000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190015770		
Ilość	500 Szt.		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0463100000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190065089		
Ilość	500 Szt.		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

walizka



- Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu
- Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca
- Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными
- Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia
- Używając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wykonanie
Nr zam.	9028860000	Narzędzia, Skrzynka asortymentowa
GTIN (EAN)	4032248304608	
Ilość	1 Szt.	

Crimping tools

**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 6 ROTO L	Wykonanie
Nr zam.	1444050000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych,
GTIN (EAN)	4050118248593	0. 14mm², 6mm², Zagniatanie trapezowe
Ilość	1 Szt.	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/15D BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019160000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190028732		
Ilość	500 Szt.		

wkładki



- Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu
- Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca
- Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными
- Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia
- Używając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Wykonanie
Nr zam.	9028460000	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310029	
Ilość	100 Szt.	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Wykonanie
Nr zam.	9028450000	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310012	
Ilość	1 Szt.	