

CRIMP-SET PZ 6/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 6/5, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.25, kod koloru: Weidmüller
Nr zam.	9028740000
Typ	CRIMP-SET PZ 6/5
GTIN (EAN)	4032248368846
Ilość	1 Szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

Data sporządzenia 7 czerwca 2024 11:18:44 CEST

Aktualizacja katalogu 01.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10,276 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2,244 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13,307 inch
Masa netto	1 696,12 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	zestaw zawierający narz. do zaciskania do 6mm ² wcięcie trapezowe, narz. do zdejmowania izolacji oraz tuleje kablowe w kolo- rystyce Weidmüller
---------------	---

Asortyment

Liczba AEH	3 100 pcs.	Narzędzie do zaciskania	PZ 6/5
kod koloru	Weidmüller	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX
obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0,25 mm ²
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14D W	Wersja		opakowanie	
Nr zam.	9019010000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały		luzem	
GTIN (EAN)	4008190120931				
Ilość	500 Szt.				

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14D R	Wersja		opakowanie	
Nr zam.	9019080000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony		luzem	
GTIN (EAN)	4008190090623				
Ilość	500 Szt.				

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/19T GR	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9021080000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190149345		
Ilość	500 Szt.		

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20T GN	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9021130000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190111731		
Ilość	100 Szt.		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14D SW	Wersja		opakowanie	
Nr zam.	9019120000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny		luzem	
GTIN (EAN)	4008190153793				
Ilość	500 Szt.				

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14T HBL	Wersja		opakowanie	
Nr zam.	9021040000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski		luzem	
GTIN (EAN)	4008190083168				
Ilość	500 Szt.				

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/18T OR	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9021100000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190061708		
Ilość	500 Szt.		

Narzędzia



- Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją
- Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych
- Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniovym
- Długość zdejmowania płaszcza można nastawić za pomocą blokady końca długości
- Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji
- Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów
- Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji
- Dwuetapowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania
- Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia
- Duża trwałość
- Zoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX	Wersja	
Nr zam.	9005000000	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Ilość	1 Szt.		

CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools

**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 6/5	Wersja
Nr zam.	9011460000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych,
GTIN (EAN)	4008190165352	0.25mm², 6mm², Karbowane zagniatanie trapezowe
Ilość	1 Szt.	