

CLI C 1-3 GR/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм². Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, серый
Заказ №	0252611527
Тип	CLI C 1-3 GR/SW 8 MP
GTIN (EAN)	4032248005383
Кол.	200 шт.

CLI C 1-3 GR/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	5 мм	Глубина (дюймов)	0,197 inch
Высота	3 мм	Высота (в дюймах)	0,118 inch
Ширина	4,2 мм	Ширина (в дюймах)	0,165 inch
Масса нетто	0,055 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Наружный диаметр провода	2,5 - 5 mm
Наружный диаметр провода, макс.	5 мм	Наружный диаметр провода, мин.	2,5 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 mm ²
Сечение соединительного провода	1,5 - 4 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Стандартный	
Галогены	Да	
Диаметр изоляции, макс.	5	
Исполнение	MultiPack	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплекующая деталь
Количество маркировочных элементов 1 Комплекующая деталь = Маркировка проводов и кабелей на комбинацию		
Материал	ПВХ, мягкий, не содержит кадмия	
Метод выполнения печати	горячая штамповка	
Напечатанные символы	Цифры	
Ориентация печатных символов	горизонтально	
Печать	8	
Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование	
Температурный диапазон вставки	-30...80 °C	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	8	
Цвет печати	черный	
Цветовой код	серый	
Ширина	4,2 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

CLI C 1-3 GR/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC

/

Состояние соответствия RoHS

Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Уведомление об изменении продукта

[PCN CableLine_DE](#)[PCN CableLine_EN](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 1-3 GR/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Изображение аналогичное

CLI C 1-3 GR/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

Тип	CLI R 1-3 GE/SW 2	Версия
Заказ №	0572901509	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190044916	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW 1	Версия
Заказ №	0572901506	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190036072	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW 0	Версия
Заказ №	0572901503	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190081218	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW 4	Версия
Заказ №	0572901515	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190090722	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW 5	Версия
Заказ №	0572901518	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190064945	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW 9	Версия
Заказ №	0572901530	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190112967	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW 6	Версия
Заказ №	0572901521	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190116446	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW 7	Версия
Заказ №	0572901524	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190003470	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW 8	Версия
Заказ №	0572901527	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190135003	
Кол.	10 Шт.	

CLI C 1-3 GR/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	CLI R 1-3 GE/SW 3	Версия
Заказ №	0572901512	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190168728	
Кол.	10 Шт.	

Прочее



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

Тип	CLI R 1-3 BL/WS -	Версия
Заказ №	0572901741	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190119959	
Кол.	10 Шт.	

Тип	CLI R 1-3 RT/WS +	Версия
Заказ №	0572901739	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190013691	
Кол.	10 Шт.	

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

Тип	CLI R 1-3 GE/SW T	Версия
Заказ №	0572901678	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190014698	
Кол.	10 Шт.	

Тип	CLI R 1-3 GE/SW R	Версия
Заказ №	0572901672	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190149277	
Кол.	10 Шт.	

Тип	CLI R 1-3 GE/SW H	Версия
Заказ №	0572901652	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190170288	
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 2 октября 2024 г. 14:46:07 CEST

Статус каталога 28.09.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CLI C 1-3 GR/SW 8 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	CLI R 1-3 GE/SW P	Версия
Заказ №	0572901668	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190079833	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW B	Версия
Заказ №	0572901640	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190057442	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW Z	Версия
Заказ №	0572901699	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190142681	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW Y	Версия
Заказ №	0572901697	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190140359	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW O	Версия
Заказ №	0572901666	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190099855	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW J	Версия
Заказ №	0572901656	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190124427	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW G	Версия
Заказ №	0572901650	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190011390	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW X	Версия
Заказ №	0572901693	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190115142	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW C	Версия
Заказ №	0572901642	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190184681	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW M	Версия
Заказ №	0572901662	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190119195	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW N	Версия
Заказ №	0572901664	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190163884	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW W	Версия
Заказ №	0572901684	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190060046	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW U	Версия
Заказ №	0572901680	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190007133	
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 2 октября 2024 г. 14:46:07 CEST

Статус каталога 28.09.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CLI C 1-3 GR/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	CLI R 1-3 GE/SW Q	Версия
Заказ №	0572901670	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190081102	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW K	Версия
Заказ №	0572901658	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190036614	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW L	Версия
Заказ №	0572901660	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190082628	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW A	Версия
Заказ №	0572901638	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190184278	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW E	Версия
Заказ №	0572901646	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190039738	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW S	Версия
Заказ №	0572901675	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190055004	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW I	Версия
Заказ №	0572901654	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190029647	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW V	Версия
Заказ №	0572901682	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190106751	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW F	Версия
Заказ №	0572901648	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190147716	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW D	Версия
Заказ №	0572901644	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190012601	
Кол.	10 Шт.	

CLI C 1-3 GR/SW 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальный знак



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

Тип	CLI R 1-3 GE/SW +	Версия
Заказ №	0572901738	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4032248307340	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW /	Версия
Заказ №	0572901743	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190137434	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW .	Версия
Заказ №	0572901749	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190043339	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW ET	Версия
Заказ №	0572901745	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190163983	
Кол.	10 Шт.	
Тип	CLI R 1-3 GE/SW -	Версия
Заказ №	0572901740	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4032248106691	
Кол.	10 Шт.	

Сердечники для монтажа маркировки, без маркировки



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

Тип	CLI R 1 F. CLI C 1-3	Версия
Заказ №	0532100000	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
GTIN (EAN)	4008190092191	
Кол.	20 Шт.	