

RS VERT SUPPLY BLL_F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozdzielacz energii na szynę DIN

Wielokrotny rozdzielacz energii w szafie licznika na szynę montażową TS 35

- 2-stykowe, oznaczone kolorami
- 230 V, IP 30
- Moduły zabezpieczające bezpieczniki 25 kA

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	8000084731
Typ	RS VERT SUPPLY BLL_F
GTIN (EAN)	4099986226593
Ilość	10 Szt.

RS VERT SUPPLY BLL_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1,181 inch
Wysokość	93,7 mm	Wysokość (cale)	3,689 inch
Szerokość	17,9 mm	Szerokość (cale)	0,705 inch
Masa netto	25 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40...70 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy	0...85% (bez kondensacji)		

dane przyłącza

rozdział złącza wtykowe do płytki drukowanej	BLL 5.08/03/180 (bez kołka centralnego)	złącze wtykowe zasilania	SL 5.08HC/03/180B (bez kołka centralnego)
--	---	--------------------------	---

dane znamionowe

Stopień ochrony	IP30	napięcie robocze	230 V
Maksymalna wartość natężenia prądu na przyłączy elementu dystrybucyjnego	1,6 A		

Koordynacja izolacji (EN 60664-1)

Napięcie znamionowe izolacji	250 V AC	Kategoria ochrony przeciwprzepięciowej III	
Zanieczyszczenie środowiska	3	Napięcie probiercze impulsowe (1,2/50 µs)	6 kV

przyłącze pole

rodzaj połączenia	złącze wtykowe
-------------------	----------------

przyłącze zasilania

rodzaj połączenia	złącze wtykowe
-------------------	----------------

Wkładki bezpiecznikowe

Całka przedłukowa	1,5 A²s	Wymiarowana zdolność wyłączeniowa	25 kA
spadek napięcia	300 mV		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

RS VERT SUPPLY BLL_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[EU Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[EN Data Sheet](#)

[DE Data Sheet](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

RS VERT SUPPLY BLL_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

