

**TS35X7.5 ST KTB5040 HOR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Klippon TB (Terminal Box), Obudowy, bez otworu podłużnego, Wysokość: 35 mm, Szerokość: 345 mm, Głębokość: 7.5 mm, tworzywo: Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny
Nr zam.	<a href="#">8000116112</a>
Typ	TS35X7.5 ST KTB5040 HOR
GTIN (EAN)	4099986820593
Ilość	20 Szt.

Data sporządzenia 2 lipca 2024 14:53:46 CEST

Aktualizacja katalogu 29.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## TS35X7.5 ST KTB5040 HOR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	7,5 mm	Głębokość (cale)	0,295 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1,378 inch
Szerokość	345 mm	Szerokość (cale)	13,583 inch
Masa netto	62,813 g		

## Informacje ogólne

Normy	DIN EN 60715	Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	mocowanie do wbudowania	przykręcany
tworzywo	Stal		

## Informacje ogólne Akcesoria

Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane	tworzywo	Stal
--------------	--------------------------------------	----------	------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## TS35X7.5 ST KTB5040 HOR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Płytki montażowe



Płytki montażowe z otworami lub bez otworów, umożliwiające montaż szyn montażowych DIN zarówno podłużnie, jak i poprzecznie, a także montaż komponentów bezpośrednio na płycie montażowej.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), Śruba mocująca, Wysokość: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Szerokość: 8.5 mm, Głębokość: 8.5 mm, tworzywo: stal, ocynkowana,
Ilość	1 Szt.	ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny