

H4,0/18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do przewodów 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1

- Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wykonanie | Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie |
| Nr zam. | 9004110000 |
| Typ | H4,0/18 |
| GTIN (EAN) | 4008190148348 |
| Ilość | 500 Szt. |
| opakowanie | luzem |

H4,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | |
|------------|--------|
| Masa netto | 0,29 g |
|------------|--------|

Dane techniczne

| | | | |
|---------------|---|-----------|----------|
| Opis artykułu | tuleja kablowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego, (2) Końcówka tulejkowa | Wykonanie | standard |
|---------------|---|-----------|----------|

Tulejki kablowe

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------|
| Długość odizolowania | 18 mm | L1 in mm | 18 mm |
| Przekrój przyłącza przewodu | 4 mm ² | długość powierzchni styku (L2) | 18 mm |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 | średnica kołnierza (D2) | 4 mm |
| średnica powierzchni styku (D1) | 2,8 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Dopuszczenia

Dopuszczenia



| | |
|------------------------|------------|
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (cULus) | E499744 |

Pobieranie

| | |
|-----------------|--|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Dane projektowe | Zuken E3.S |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |

H4,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

