

HTF 63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do wtyków płaskich i tulejek konektorowych z otwartym lub toczonym szponem zacisku**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm², 2.5mm², Zagniatanie B
Nr zam.	9013400000
Typ	HTF 63
GTIN (EAN)	4008190056995
Ilość	1 Szt.

HTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Masa netto	438,2 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do wtyków płaskich i płaskich tulei wtykowych szerokość wtyku 6,3 mm	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	2,5 mm ²	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
rodzaj styku	wtyk / tuleja F	szerokość wtyku	6,3 mm
Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 14	Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie B
-------------------------	---------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Declaration of the Manufacturer
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

HTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



HTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne

**Praski do wtyków płaskich i tulejek konektorowych z otwartym lub toczonym szponem zacisku**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE AN HTF 63	Wersja
Nr zam.	1246410000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118034653	
Ilość	1 Szt.	