

HTI 15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do łączników izolowanych**

końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
- Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złączy kablowych, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Zagniatanie podwójne
Nr zam.	9014400000
Typ	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
Ilość	1 Szt.
części zamienne	1246370000

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Masa netto	440,68 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złączy izolowanych 0,5 - 2,5mm ²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	2,5 mm ²	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
rodzaj styku	złącza izolowane	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 14
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21		

dane narzędzia do zagniatania

Stacja zaciskania	Numer stacji zaciskania	1
	Przekrój przewodu, min.	0,5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	1,5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	21 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	16 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Czerwony
	Numer stacji zaciskania	2
	Przekrój przewodu, min.	1,5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	2,5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	16 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	14 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Niebieski
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie podwójne	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Ważna informacja

Informacje produktowe	Nieodpowiednie do przewodów jednodrutowych. Izolacja na styku jest dociskana stożkowo.
-----------------------	--

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

wtyki płaskie

**Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Wykonanie
Nr zam.	1491830000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301830	
Ilość	100 Szt.	
Typ	LIF 2,5M638 R	Wykonanie
Nr zam.	9200590000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410439	
Ilość	100 Szt.	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Wykonanie
Nr zam.	1491850000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301687	
Ilość	100 Szt.	
Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Wykonanie
Nr zam.	1491790000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301540	
Ilość	100 Szt.	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Wykonanie
Nr zam.	1491820000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301670	
Ilość	100 Szt.	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Wykonanie
Nr zam.	1491810000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301380	
Ilość	100 Szt.	
Typ	LIF 1,5M638 R	Wykonanie
Nr zam.	9200580000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410422	
Ilość	100 Szt.	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Tulejki konektorowe z odgałęzieniem

**W pełni izolowane tuleje wtyków płaskich z odgałęzieniem z PVC z tuleją miedzianą**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5T638 R	Wykonanie
Nr zam.	9200610000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	40322484 10453	
Ilość	100 Szt.	
Typ	LIF 2,5T638 R	Wykonanie
Nr zam.	9200620000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	40322484 10460	
Ilość	100 Szt.	

płaskie tuleje wtykowe

**Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F288 R	Wykonanie
Nr zam.	9200520000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10361	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Wykonanie
Nr zam.	1491630000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301489	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Wykonanie
Nr zam.	1491740000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301472	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Wykonanie
Nr zam.	1491660000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301410	
Ilość	100 Szt.	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	LIF 2,5F488 R	Wykonanie
Nr zam.	9200550000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410392	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Wykonanie
Nr zam.	1491670000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301502	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Wykonanie
Nr zam.	1491720000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301564	
Ilość	100 Szt.	
Typ	LIF 1,5F638 R	Wykonanie
Nr zam.	9200540000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410385	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Wykonanie
Nr zam.	1491690000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301717	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/285	Wykonanie
Nr zam.	1491640000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301557	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Wykonanie
Nr zam.	1491620000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301526	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Wykonanie
Nr zam.	1491680000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301618	
Ilość	100 Szt.	
Typ	LIF 6F638 R	Wykonanie
Nr zam.	9200570000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410415	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Wykonanie
Nr zam.	1491730000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301700	
Ilość	100 Szt.	
Typ	LIF 2,5F638 R	Wykonanie
Nr zam.	9200560000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410408	
Ilość	100 Szt.	
Typ	LIF 1,5F488 R	Wykonanie
Nr zam.	9200530000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410378	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Wykonanie
Nr zam.	1491710000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301663	
Ilość	100 Szt.	

Data sporządzenia 2 lipca 2024 15:51:44 CEST

Aktualizacja katalogu 29.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Wykonanie
Nr zam.	1491650000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301519	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	

Zaprasowywane końcówki kablowe



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQI-M10/-2,5	Wykonanie
Nr zam.	1492340000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M3/-1	Wykonanie
Nr zam.	1492170000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M4/S/-1	Wykonanie
Nr zam.	1492190000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M2/-1	Wykonanie
Nr zam.	1492140000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M3/-0,5	Wykonanie
Nr zam.	1492100000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M10/-1	Wykonanie
Nr zam.	1492130000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M3,5/-1	Wykonanie
Nr zam.	1492180000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M4/-0,5	Wykonanie
Nr zam.	1492110000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
Ilość	100 Szt.	

HTI 15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KQI-M2,5/-1	Wykonanie
Nr zam.	1492150000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M5/-0,5	Wykonanie
Nr zam.	1492120000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Wykonanie
Nr zam.	1492280000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302141	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M4/-1	Wykonanie
Nr zam.	1492200000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M3/-2,5	Wykonanie
Nr zam.	1492250000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M2/-0,5	Wykonanie
Nr zam.	1492090000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M3,5/-2,5	Wykonanie
Nr zam.	1492270000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M5/-1	Wykonanie
Nr zam.	1492220000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M12/-2,5	Wykonanie
Nr zam.	1492350000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQI-M4/-2,5	Wykonanie
Nr zam.	1492290000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172	
Ilość	100 Szt.	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Gilzy do końcówek kablowych, w pełni izolowane



W pełni izolowane tuleje wtyków płaskich z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Wykonanie
Nr zam.	1491890000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301786	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Wykonanie
Nr zam.	1491910000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301847	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Wykonanie
Nr zam.	1491870000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301908	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Wykonanie
Nr zam.	1491940000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301922	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Wykonanie
Nr zam.	1491860000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301915	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	LIF 1,5F638 RF	Wykonanie
Nr zam.	9200640000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410484	
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Wykonanie
Nr zam.	1491880000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301748	- 1 mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Wykonanie
Nr zam.	1491930000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301762	
Ilość	100 Szt.	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Wykonanie
Nr zam.	9200650000	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410491	
Ilość	100 Szt.	

HTI 15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Wykonanie
Nr zam.	1491920000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1.5
GTIN (EAN)	4050118301694	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 Szt.	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

części zamienne

Akcesoria / części zamienne

**Praski do łączników izolowanych**

końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
- Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES HTI 15	Wykonanie
Nr zam.	1246370000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118034462	
Ilość	1 Szt.	