

CTI 6 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do łączników izolowanych**

końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych,
łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
- Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm², 6mm², Zagniatanie podwójne, Zaciskanie owalne
Nr zam.	9017290000
Typ	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
Ilość	1 Szt.
części zamienne	9007180000

Data sporządzenia 2 lipca 2024 16:14:18 CEST

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch
Masa netto	756 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złączy izolowanych 0,5-6 mm ²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	---	-----------	-------------------------------------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
rodzaj styku	złącza izolowane	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21		

dane narzędzia do zagniatania

Stacja zaciskania	Numer stacji zaciskania	1
	Przekrój przewodu, min.	0,5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	1,5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	20 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	16 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Czerwony
	Numer stacji zaciskania	2
	Przekrój przewodu, min.	1,5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	2,5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	16 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	14 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Niebieski
	Numer stacji zaciskania	3
	Przekrój przewodu, min.	4 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	6 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	12 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	10 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Żółty
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie podwójne, Zaciskanie owalne	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Ważna informacja

Informacje produktowe	Nieodpowiednie do przewodów jednodrutowych. Izolacja na styku jest dociskana stożkowo.
-----------------------	--

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki




CTI 6 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Akcesoria / części zamienne****Praski do łączników izolowanych**

końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
- Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES CTI 6	Wykonanie
Nr zam.	9007180000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4008190262136	
Ilość	1 Szt.	

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

części zamienne

Akcesoria / części zamienne

**Praski do łączników izolowanych**

końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
- Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES CTI 6	Wykonanie
Nr zam.	9007180000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4008190262136	
Ilość	1 Szt.	