

CRIMP-SET PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 16, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX 16, obszar zacisku, min.: 6, kod koloru: Weidmüller
Nr zam.	9025850000
Typ	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Ilość	1 Szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

Data sporządzenia 7 czerwca 2024 22:37:08 CEST

Aktualizacja katalogu 01.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10,276 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2,244 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13,307 inch
Masa netto	1 680,74 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	zestaw zawierający narz. do zaciskania do 16mm ² , narz. do zdejmowania izo- lacji oraz tuleje kablowe w kolorystyce Weidmüller
---------------	--

Asortyment

Liczba AEH	400 pcs.	Narzędzie do zaciskania	PZ 16
kod koloru	Weidmüller	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX 16
obszar zacisku, maks.	16 mm ²	obszar zacisku, min.	6 mm ²
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/22 EB	Wersja	opakowanie
Nr zam.	0534200000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, kość słoniowa	luzem
GTIN (EAN)	4008190033460		
Ilość	100 Szt.		

wkładki



- Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu
- Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca
- Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными
- Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia
- Używając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Wersja	
Nr zam.	9028460000	Asortyment wkładek	
GTIN (EAN)	4032248310029		
Ilość	100 Szt.		
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Wersja	
Nr zam.	9028450000	Asortyment wkładek	
GTIN (EAN)	4032248310012		
Ilość	1 Szt.		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 16,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H16,0/22 GN	Wersja	opakowanie
Nr zam.	0565900000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190022181		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H16,0/28 GN	Wersja	opakowanie
Nr zam.	0566000000	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190165406		
Ilość	100 Szt.		

Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 16	Wersja	
Nr zam.	9012600000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych,	
GTIN (EAN)	4008190035440	6mm ² , 16mm ² , Zacisk z karbem	
Ilość	1 Szt.		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

walizka



- Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu
- Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca
- Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными
- Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia
- Używając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja
Nr zam.	9028860000	Narzędzia, Skrzynka asortymentowa
GTIN (EAN)	4032248304608	
Ilość	1 Szt.	

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20 SW	Wersja	opakowanie
Nr zam.	0533500000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190183905		
Ilość	100 Szt.		

CRIMP-SET PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Narzędzia**

- Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją
- Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych
- Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniovym
- Długość zdejmowania płaszcza można nastawić za pomocą blokady końca długości
- Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji
- Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów
- Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji
- Dwuetapowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania
- Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia
- Duża trwałość
- Zoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX	Wersja
Nr zam.	9005000000	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
GTIN (EAN)	4008190072506	
Ilość	1 Szt.	