

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zestawy do zagniatania

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: STRIPAX-Plus, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX-Plus, obszar zacisku, min.: 0.5, kod koloru: DIN
Nr zam.	<a href="#">9028780000</a>
Typ	CRIMP-SET STRIPAX PLUS D
GTIN (EAN)	4032248392766
Ilość	1 Szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

Data sporządzenia 23 maja 2024 22:14:10 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10,276 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2,244 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13,307 inch
Masa netto	1 100 g		

**Dane techniczne**

Opis artykułu	Zestaw obejmuje narzędzie do zaciskania / zdejmowania izolacji do maks. 2,5 mm <sup>2</sup> oraz paski tulei kablowych Weidmüller z oznaczeniem kolorami DIN
---------------	--

**Asortyment**

Liczba AEH	2 500 pcs.	Narzędzie do zaciskania	STRIPAX-Plus
kod koloru	DIN	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX-Plus
obszar zacisku, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Pobieranie**

Powiadomienie o zmianie produktu	<a href="#">Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5</a> <a href="#">Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14D BL BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9004360000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski	Szpula
GTIN (EAN)	4008190083397		opakowana
Ilość	500 Szt.		

## walizka



- Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu
- Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca
- Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными
- Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia
- Używając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wykonanie	
Nr zam.	<a href="#">9028860000</a>	Narzędzia, Skrzynka asortymentowa	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Ilość	1 Szt.		

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14D SW BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9004350000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny	Szpula
GTIN (EAN)	4008190005474		opakowana
Ilość	500 Szt.		

## połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14D GR BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9004300000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	Szpula
GTIN (EAN)	4008190154837		opakowana
Ilość	500 Szt.		

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14D W BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9004280000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190162627		opakowana
Ilość	500 Szt.		

## połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14D R BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	<a href="#">9004330000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190047498		opakowana
Ilość	500 Szt.		

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Stripax plus****Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywania do połączonych w taśmy tulejek kablowych**

- Cięcie
- Odizolowywanie
- Zaprasowywanie
- Automatycznie podawanie tulejek kablowych
- Grzechotka zapewnia precyzję zacisku
- Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania
- Wydajność: tylko jedno narzędzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne oszczędności czasu
- Możliwa obróbka wyłącznie tulejek kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, produkowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszczenia narzędzia.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	STRIPAX PLUS 2.5	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9020000000</a>	narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek,
GTIN (EAN)	4008190067267	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.5mm², 2.5mm²,
Ilość	1 Szt.	Zagniatanie trapezowe