

DQS 2 PS2.3 O.BATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Компонентный штекер служит для интеграции электрического компонента в расцепляющий клеммный блок. После пайки электронного компонента вставку можно интегрировать в расцепляющую зону расцепляющих клеммных блоков, тем самым преобразуя расцепляющий клеммный блок в модульный клеммный блок с интегрированным электронным компонентом.

Основные данные для заказа

Версия	Штекер (клемма), Количество полюсов: 2, бежевый
Заказ №	0471660000
Тип	DQS 2 PS2.3 O.BATE
GTIN (EAN)	4008190051327
Кол.	20 Шт.

DQS 2 PS2.3 O.BATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	40,5 мм	Глубина (дюймов)	1,594 inch
Высота	12 мм	Высота (в дюймах)	0,472 inch
Ширина	6 мм	Ширина (в дюймах)	0,236 inch
Масса нетто	3,25 g		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C
--	--------	---	--------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Вид монтажа	втычной
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Общие сведения

Количество полюсов	2	Температурный диапазон, макс..	120 °C
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Параметры системы

Исполнение	Диодный модуль
------------	----------------

Размеры

Шаг в мм (P)	12 мм
--------------	-------

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

DQS 2 PS2.3 O.BATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format