

TT 8 RS MP 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do modułowych łączników wtykowych systemu WE i DEC**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Trzy funkcje w jednym narzędziu

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzie do zaciśnięcia terminali
Nr zam.	9202800000
Typ	TT 8 RS MP 8
GTIN (EAN)	4032248512072
Ilość	1 Szt.

TT 8 RS MP 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	255 mm	Szerokość (cale)	10,039 inch
Masa netto	1 168 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do 8-biegunowych, ekranowanych wtyków RJ45	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

Opis styku

Liczba biegunów	8	rodzaj styku	ekranowane modułowe złącza wtykowe
Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 24	Średnica przewodu, min. AWG	AWG 27

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Operation instruction TT8 RS Operating instruction 2 TT 8 RS MP 8
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

TT 8 RS MP 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

