

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy.

- Z wyświetlaczem LED
- Zgodnie z normą VDE
- Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe
- Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napięciowy
Nr zam.	9918880000
Typ	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
Ilość	1 Szt.

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	60 mm	Głębokość (cale)	2,362 inch
Wysokość	28 mm	Wysokość (cale)	1,102 inch
Szerokość	235 mm	Szerokość (cale)	9,252 inch
Masa netto	158 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	próbnik napięcia do 690V/ 100 Hz LED
---------------	---

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Napięcie znamionowe, min.	12 V	Odporność na napięcie szczytowe	6 kV
Sprawdzanie izolacji	6 kV	Sprawdzanie przejścia	Tak - wizualne + akustyczne
Stopień ochrony	IP54	Temperatura pracy, max.	55 °C
Temperatura pracy, min.	-15 °C	Typ baterii	Akumulator 1,5 V typ AAA
Wskaźnik napięcia przemiennego	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Wskaźnik napięcia stałego	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Zakres częstotliwości, maks.	65 Hz	Zakres częstotliwości, min.	0 Hz
Zakres pomiaru napięcia/AC	12-690 V	Zakres pomiaru napięcia/DC	690 V
kategoria obwodu pomiarowego	KAT III 600 V	napięcie znamionowe, maks.	690 V AC/DC
obciążenie załączalne	Nie	sprawdzono i zaaprobowano według	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
wskaźnik	LED	wskaźnik kierunku wirowania pola	Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](#)

Powiadomienie o zmianie produktu

[PCN-PW641110-20180410-00-A EN](#)

[PCN-PW641110-20180410-00-A DE](#)

Dokumentacja użytkownika

[BANL_manual 2pol Tester](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria:

Akcesoria do testerów i sprzętu pomiarowego



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Wersja
Nr zam.	9201310000	Narzędzia do testowania, Bateria
GTIN (EAN)	4032248421121	
Ilość	2 Szt.	
Typ	PRSPSU	
Nr zam.	1332420000	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Ilość	1 Szt.	
Typ	2POL TESTER ZUB	
Nr zam.	2565720000	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SKAI TASCHE	Wersja
Nr zam.	2544760000	Torba narzędziowa
GTIN (EAN)	4050118554724	
Ilość	1 Szt.	