

**FM 4/TS35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Монтажные ножки используются для монтажа компонентов, которые нельзя непосредственно вщелкнуть в DIN-рейку.

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажное основание на рейку, серебряный, Сталь, без покрытия, М 4, Ширина: 14 mm
Заказ №	<a href="#">0687900000</a>
Тип	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008190086459
Кол.	40 Шт.

## FM 4/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	7 мм	Глубина (дюймов)	0,276 inch
Высота	50,2 мм	Высота (в дюймах)	1,976 inch
Ширина	14 мм	Ширина (в дюймах)	0,551 inch
Масса нетто	4,708 g		

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
---------------	---------------	-----------------------------------	-----

## Общие сведения

Поверхность	никелированный	Рейка	TS 35
-------------	----------------	-------	-------

## Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Рейка	TS 35
------------	--------------------	-------	-------

## Размеры

Резьба (внутренняя)	M 4	Шаг в мм (P)	14 мм
---------------------	-----	--------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Сталь, без покрытия	Поверхность	никелированный
Цветовой код	серебряный		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07
ECLASS 14.0	27-18-28-07		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**FM 4/TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

