


STB 14/D6/4/M3 SAK10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Гнездо
Заказ №	0169900000
Тип	STB 14/D6/4/M3 SAK10
GTIN (EAN)	4008190076665
Кол.	50 Шт.

STB 14/D6/4/M3 SAK10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	19 мм	Глубина (дюймов)	0,748 inch
Диаметр	6 мм	Масса нетто	1,8 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Поверхность	оцинкованный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	--------------	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек
------------	--------------------

Размеры

Наружный диаметр	6 мм	Диаметр	6 мм
Глубина вставки	12,5 мм		

Характеристики материала

Материал	Медь - цинк	Поверхность	оцинкованный
Цветовой код	серый		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 30 июля 2024 г. 14:05:25 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

STB 14/D6/4/M3 SAK10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – 11455_STB_14-D6-4-M3_SAK10_DXF.dxf CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	