

**WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

**Основные данные для заказа**

Версия	Торцевая пластина (клеммы), Темно-бежевый, Высота: 45.4 mm, Ширина: 5.08 mm, V-O, Материал Wemid
Заказ №	<a href="#">1070000000</a>
Тип	WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
GTIN (EAN)	4008190191221
Кол.	20 Шт.

## WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	45 мм	Глубина (дюймов)	1,772 inch
Высота	45,4 мм	Высота (в дюймах)	1,787 inch
Ширина	5,08 мм	Ширина (в дюймах)	0,2 inch
Масса нетто	2,75 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

## Дополнительные технические данные

Указание по установке	Проходной (втулка), Непосредственный монтаж	с фиксатором	Нет
-----------------------	---	--------------	-----

## Общие сведения

Указание по установке	Проходной (втулка), Непосредственный монтаж
-----------------------	---

## Параметры системы

Исполнение	Концевая пластина
------------	-------------------

## Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Технические данные

[CAD data – 21476 WAP WDK2.5-BLZ-O.ZA DXF.dxf](#)

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры