

**HDC-C-HE-SM4.65AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HE, HEE, HQ, MixMate, Штекер, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4.65, круглый, Сплав медный
Номер для заказа	<a href="#">1116540000</a>
Тип	HDC-C-HE-SM4.65AU
GTIN (EAN)	4032248897261
Кол.	100 Шт.

Дата создания 23 мая 2024 г. 9:21:54 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**HDC-C-HE-SM4.65AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Диаметр	4,5 мм	Масса нетто	1,32 g
---------	--------	-------------	--------

**Общие данные**

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	2,5 мм
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	7,5 мм	Исполнение вставки	HE, HEE, HQ, MixMate
Материал	Сплав медный	Материал контактов	Сплав медный
Объемное сопротивление	≤2 mΩ	Поверхность	Золото
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4,65 mm <sup>2</sup>	Серия	HE
Сечение соединительного провода	4,65 mm <sup>2</sup>	Способ изготовления	круглый
Тип	Штекер	Циклы коммутации	≥ 500

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC-C-HE-SM4.65AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Crimping tools****Инструменты для обжима литых контактов**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

**Основные данные для заказа**

Тип	CTX CM 1.6/2.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4018490000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190884598	0.14mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , W-обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	CTIN CM 1.6/2.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4025430000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248733446	0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Обжим с 4 выемками
Кол.	1 Шт.	

**Инструменты для извлечения контактов**

Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

**Основные данные для заказа**

Тип	REMOVAL TOOL HE	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4036750000</a>	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437078	
Кол.	1 Шт.	