

**SAI-M23-KSC-1.00-1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Обжимной контакт
Заказ №	<a href="#">1170170000</a>
Тип	SAI-M23-KSC-1.00-1.5
GTIN (EAN)	4032248962310
Кол.	50 Шт.

## SAI-M23-KSC-1.00-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 0,2 g

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид соединения	Обжимное соединение	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Поверхность контакта	позолоченный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1 mm <sup>2</sup>	Прочность изоляции	> 10 <sup>10</sup> Ω
Циклы коммутации	> 1000		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92
ECLASS 14.0	27-44-02-92		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
Состояние соответствия RoHS	Соответствует

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAI-M23-KSC-1.00-1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж



## SAI-M23-KSC-1.00-1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## ...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

## Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Версия
Заказ №	<a href="#">1203840000</a>	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов
GTIN (EAN)	4032248986934	питания, Обжим с 4 выемками
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия
Заказ №	<a href="#">1203960000</a>	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4
GTIN (EAN)	4050118000764	выемками
Кол.	1 Шт.	