

## CLI C 1-6 GE/SW PE MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм<sup>2</sup>. Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, желтый |
| Номер для заказа | <a href="#">0252711733</a>   |
| Тип              | CLI C 1-6 GE/SW PE MP  |
| GTIN (EAN)       | 4008190094911  |
| Кол.             | 100 шт.  |

## CLI C 1-6 GE/SW PE MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |                   |            |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина     | 5 мм   | Глубина (дюймов)  | 0,197 inch |
| Высота      | 6 мм   | Высота (в дюймах) | 0,236 inch |
| Ширина      | 4,2 мм | Ширина (в дюймах) | 0,165 inch |
| Масса нетто | 0,1 g  |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|   |                         |  |                     |
|---|-------------------------|--|---------------------|
| Галогены  | Да                      | Наружный диаметр провода                         | 2,5 - 5 mm          |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 5 мм                    | Наружный диаметр провода, мин.                   | 2,5 мм              |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm <sup>2</sup>       | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> |  |                     |

## Общие данные

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Вид печати   | Стандартный   |                     |
| Галогены   | Да  |                     |
| Диаметр изоляции, макс.                                  | 5   |                     |
| Исполнение   | MultiPack   |                     |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | V-0   |                     |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки  | Комплекующая деталь |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 Комплекующая деталь = Маркировка проводов и кабелей |                     |
| Материал   | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия                       |                     |
| Метод выполнения печати                                  | горячая штамповка                                     |                     |
| Напечатанные символы                                     | Комбинированные символы                               |                     |
| Ориентация печатных символов                             | горизонтально   |                     |
| Печать   | PE  |                     |
| Рекомендованные отрасли промышленности                   | Технологические линии, Производственное оборудование  |                     |
| Температурный диапазон вставки                           | -30...80 °C   |                     |
| Температурный диапазон, макс..                           | 80 °C   |                     |
| Температурный диапазон, мин.                             | -30 °C  |                     |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению            | 4   |                     |
| Цвет печати  | черный  |                     |
| Цветовой код   | желтый  |                     |
| Ширина   | 4,2 мм  |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Дата создания 4 июля 2024 г. 21:35:37 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## CLI C 1-6 GE/SW PE MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Загрузки

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Уведомление об изменении продукта | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Каталог                           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                             |

**CLI C 1-6 GE/SW PE MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



Изображение аналогичное

## CLI C 1-6 GE/SW PE MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Прочее



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | CLI R 1-3 RT/WS +          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">6532901739</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190013691              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 BL/WS -          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">6532901741</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190119959              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |

## Специальный знак



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW /          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">6532901743</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190137434              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW ET         | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">6532901745</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190163983              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW -          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">6532901740</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4032248106691              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW +          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">6532901738</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4032248307340              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |

## CLI C 1-6 GE/SW PE MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW .           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901749</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190043339               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |

## Сердечники для монтажа маркировки, без маркировки



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190092191              |   |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |

## A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW M           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901662</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190119195               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW B           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901640</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190057442               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW K           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901658</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190036614               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW U           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901680</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190007133               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |

Дата создания 4 июля 2024 г. 21:35:37 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## CLI C 1-6 GE/SW PE MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW S           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901675</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190055004               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW Z           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901699</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190142681               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW V           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901682</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190106751               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW R           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901672</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190149277               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW Y           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901697</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190140359               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW Q           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901670</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190081102               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW L           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901660</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190082628               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW C           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901642</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190184681               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW X           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901693</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190115142               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW J           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901656</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190124427               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW D           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901644</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190012601               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW A           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901638</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190184278               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW H           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901652</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190170288               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |

Дата создания 4 июля 2024 г. 21:35:37 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## CLI C 1-6 GE/SW PE MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW G           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901650</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190011390               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW W           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901684</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190060046               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW F           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901648</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190147716               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW P           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901668</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190079833               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW T           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901678</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190014698               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW O           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901666</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190099855               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW I           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901654</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190029647               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW E           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901646</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190039738               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW N           | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">05322901664</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190163884               |   |
| Кол.             | 10 Шт.                      |   |



## CLI C 1-6 GE/SW PE MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## 0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW 8          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">0532901527</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190135003              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW 6          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">0532901521</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190116446              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW 5          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">0532901518</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190064945              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW 4          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">0532901515</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190090722              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW 3          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">0532901512</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190168728              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW 7          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">0532901524</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190003470              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW 0          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">0532901503</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190081218              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW 1          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">0532901506</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190036072              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW 9          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">0532901530</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190112967              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |

**CLI C 1-6 GE/SW PE MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | CLI R 1-3 GE/SW 2          | Исполнение                                  |
| Номер для заказа | <a href="#">0502901509</a> | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN)       | 4008190044916              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |