

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Держатель шины, серый, 100 °C, Ширина: 24.5 mm, V-2, Полиамид 66, привинченный
Заказ №	0401460000
Тип	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
Кол.	20 Шт.

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	20,6 мм	Глубина (дюймов)	0,811 inch
Высота	24,5 мм	Высота (в дюймах)	0,965 inch
Ширина	24,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,965 inch
Масса нетто	4,385 g		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	привинченный
-------------	--------------

Общие сведения

Количество полюсов	1	Рейка	TS 15
--------------------	---	-------	-------

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Рейка	TS 15
------------	--------------------	-------	-------

Характеристики материала

Материал	Полиамид 66	Цветовой код	серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	прочее
----------------	--------

Классификации

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07
ECLASS 14.0	27-40-06-07		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

Дата создания 4 октября 2024 г. 23:32:27 CEST

Статус каталога 28.09.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	KLBUE SH1	Версия
Заказ №	0635900000	Аксессуар, Зажимная скоба для присоединения экрана
GTIN (EAN)	4008190192204	
Кол.	500 Шт.	
Тип	KLBUE SH1	Версия
Заказ №	0635960000	Аксессуар, Зажимная скоба для присоединения экрана
GTIN (EAN)	4008190007140	
Кол.	20 Шт.	