

BZT PRV8 BL 35X15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Держатель маркера обеспечивает возможность установки дополнительного маркера. В зависимости от конструкции те или иные уровни клемм PRV и PPV могут быть помечены соответствующим маркером.

Основные данные для заказа

Версия	Р-серия, Держатель маркировки, синий, Количество уровней: 8, TS 35 x 15
Заказ №	1267950000
Тип	BZT PRV8 BL 35X15
GTIN (EAN)	4032248113200
Кол.	20 Шт.

BZT PRV8 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	73,1 мм	Глубина (дюймов)	2,878 inch
Высота	120 мм	Высота (в дюймах)	4,724 inch
Ширина	10,2 мм	Ширина (в дюймах)	0,402 inch
Масса нетто	22,43 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	125 °C		

Общие сведения

Рейка	TS 35 x 15
-------	------------

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Количество уровней	8
Рейка	TS 35 x 15		

Характеристики материала

Материал	Поликарбонат	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92
ECLASS 14.0	27-14-11-92		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	