

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Оптоволоконный соединительный разъем SC-RJ согласно IEC 61754-24 для проводов с наружным диаметром 2,6...3 мм

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP20
Номер для заказа	<a href="#">1278420000</a>
Тип	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Кол.	100 Шт.

Дата создания 23 мая 2024 г. 5:00:55 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	26,5 мм	Глубина (дюймов)	1,043 inch
Высота	5,8 мм	Высота (в дюймах)	0,228 inch
Масса нетто	3 g		

## Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C	Влажность	0...93 % отн. влажность
---------------------	----------------	-----------	-------------------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24
---------------------------	--------------

## Общие данные

Вид защиты	IP20	Влажность	0...93 % отн. влажность
Вносимые потери	≤ 1,0 дБ	Диаметр оболочки, макс.	3,6 мм
Диаметр отдельной жилы, макс	2,2 мм	Материал гильзы	Мельхиор
Материал корпуса - вставка	Цинковое литье под давлением	Материал обжимной гильзы	Медь, никелированный
Материал пружины сжатия	Нержавеющая сталь	Материал пылезащитного колпачка	TPE
Описание артикула	Сменная обжимная втулка	Основной материал корпуса	PC UL 94 V0
Растягивающее усилие кабеля, мин.	100 N	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	Быстрая технология соединения: обжим, обрезка	Тип волокна	POF
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	1000

## Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

## Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HD	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4086730000</a>	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437054	
Кол.	1 Шт.	

## ...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволокном (POF)



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

## Основные данные для заказа

Тип	HTX-IE-POF	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">408870000</a>	Инструмент для обжима
GTIN (EAN)	4032248990269	
Кол.	1 Шт.	

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Обжимные комплекты



Комплекты для обжима

## Основные данные для заказа

Тип	TOOL SET IE-POF	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248930000</a>	Инструмент для обжима: HTX-IE-POF, инструмент для снятия изоляции: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Кол.	1 Шт.	

## Ножницы



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума.

Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

## Основные данные для заказа

Тип	SCISSORS KEVLAR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248910000</a>	Ножницы электрика
GTIN (EAN)	4032248990085	
Кол.	1 Шт.	