

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Зажимная скоба для присоединения экрана
Заказ №	0635900000
Тип	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190192204
Кол.	500 Шт.

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	16 мм	Глубина (дюймов)	0,63 inch
Высота	26,5 мм	Высота (в дюймах)	1,043 inch
Ширина	15 мм	Ширина (в дюймах)	0,591 inch
Масса нетто	1,88 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	зафиксированный	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина	исполнение	

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
-----------------------	-------------------------------

Параметры системы

Исполнение	для держателей шин
------------	--------------------

Размеры

Шаг в мм (P)	16 мм
--------------	-------

Характеристики материала

Цветовой код	Темно-бежевый
--------------	---------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

Дата создания 29 августа 2024 г. 11:31:16 CEST

Статус каталога 17.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	SO SH1	Версия
Заказ №	0401460000	Держатель шины, серый, 100 °C, Ширина: 24.5 mm, V-2, Полиамид
GTIN (EAN)	4008190188092	66, привинченный
Кол.	20 Шт.	