

КТВ RNHD 624515 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

**Интеграция, расширение и индивидуализация:
подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Дождевые кожухи

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Klippon TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота: 53.4 mm, Ширина: 455 mm, Глубина: 160.5 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Номер для заказа | 1281510000 |
| Тип | КТВ RNHD 624515 R |
| GTIN (EAN) | 4050118071986 |
| Кол. | 1 шт. |

КТВ RNHD 624515 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 160,5 мм | Глубина (дюймов) | 6,319 inch |
| Высота | 53,4 мм | Высота (в дюймах) | 2,102 inch |
| Ширина | 455 мм | Ширина (в дюймах) | 17,913 inch |
| Масса нетто | 1 047 g | | |

Общие данные

| | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 | Поверхность | полировка до зеркально- го блеска |
|----------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|

Общие данные - аксессуары

| | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 | Поверхность | полировка до зеркально- го блеска |
|----------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000744 | ETIM 7.0 | EC000744 |
| ETIM 8.0 | EC000744 | ETIM 9.0 | EC000744 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 11.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 13.0 | 27-18-24-05 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | INSTR KTB RNHD R |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |