

**HDC C HX BM6.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Сплав медный
Заказ №	<a href="#">1002980000</a>
Тип	HDC C HX BM6.0AG
GTIN (EAN)	4032248697267
Кол.	25 Шт.

Дата создания 5 июня 2024 г. 11:55:07 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## HDC C HX BM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Диаметр	6 мм	Масса нетто	2,776 g
---------	------	-------------	---------

## Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	4 мм
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	8 мм	Исполнение вставки	MixMate
Материал	Сплав медный	Материал контактов	Сплав медный
Объемное сопротивление	≤1 mΩ	Поверхность	Серебро
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Сечение соединительного провода	6 mm <sup>2</sup>
Способ изготовления	круглый	Тип	Гнездо
Циклы коммутации	≥ 500		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки


Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC C HX BM6.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC C HX BM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Crimping tools



## Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

## Основные данные для заказа

Тип	CTIN CM 3.6	Версия
Заказ №	<a href="#">9205440000</a>	Обжимной инструмент для контактов, 1.5mm², 10mm², Обжим с 4
GTIN (EAN)	4032248734146	выемками
Кол.	1 Шт.	
Тип	CTIN CM 1.6/2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">9205430000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248733446	0.14mm², 6mm², Обжим с 4 выемками
Кол.	1 Шт.	

## Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

## Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HX
Заказ №	<a href="#">1002990000</a>
GTIN (EAN)	4032248697274
Кол.	1 Шт.