

КТВ RNHD 262615 S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

**Интеграция, расширение и индивидуализация:
подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Дождевые кожухи

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота: 53.9 mm, Ширина: 265 mm, Глубина: 160.5 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
Заказ №	1314100000
Тип	КТВ RNHD 262615 S4E R
GTIN (EAN)	4050118117455
Кол.	1 Шт.
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2024-10-31
Альтернативный продукт	1314140000

КТВ RNHD 262615 S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	160,5 мм	Глубина (дюймов)	6,319 inch
Высота	53,9 мм	Высота (в дюймах)	2,122 inch
Ширина	265 мм	Ширина (в дюймах)	10,433 inch
Масса нетто	1 455 g		

Общие данные

Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Поверхность	электрополировка
----------	-------------------------------------	-------------	------------------

Общие данные - аксессуары

Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Поверхность	электрополировка
----------	-------------------------------------	-------------	------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	EC000744
ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ECLASS 9.0	27-18-24-05	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-24-05	ECLASS 11.0	27-18-24-05
ECLASS 12.0	27-18-24-05	ECLASS 13.0	27-18-24-05
ECLASS 14.0	27-18-24-05		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	INSTR KTB RNHD R
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	