

**WQL 3 WFF35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Перемычка, Количество полюсов: 3
Номер для заказа	<a href="#">1065400000</a>
Тип	WQL 3 WFF35
GTIN (EAN)	4008190065812
Кол.	5 Шт.

## WQL 3 WFF35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	3 мм	Глубина (дюймов)	0,118 inch
Высота	69 мм	Высота (в дюймах)	2,717 inch
Ширина	15 мм	Ширина (в дюймах)	0,591 inch
Масса нетто	23,36 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

## Общие сведения

Количество полюсов	3	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

## Перемычка

Количество перемкнутых клемм	3	Расчетный ток, 2-полюсный	125 A
Расчетный ток, многополюсный	150 A	Тип	Перемычка

## Размеры

Шаг в мм (P)	27 мм
--------------	-------

## Расчетные данные

Номинальный ток	125 A
-----------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Медь - цинк	Цветовой код	серый
----------	-------------	--------------	-------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## WQL 3 WFF35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	